

DOUCHE D'URGENCE & DOUCHE OCULAIRE

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PURE FLOW 1000^{MD}

- L'activation est assurée par la poignée antidérapante
- Les courroies d'activation affichent la date d'expiration
- La soupape du drain intégral permet de drainer le réservoir facilement après usage
- Le réservoir intégral du liquide capture le liquide résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents potentiels et simplifie l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message *Warning Service Immediately* à l'avant du boîtier et des nouvelles cartouches doivent être installées
- Nécessitent deux cartouches de liquide Eyesaline^{MD} de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1

Honeywell

SD552



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAJ678	32-001000-000	Douche oculaire (instructions en français)	40	
SD552	32-001000-022	Douche oculaire (instructions en anglais)	40	
SD553	32-001050-0000-H5	Cartouches de liquide (2/pqt)	70	

CHARIOTS POUR LIQUIDES RÉSIDUAIRES FENDALL PORTA STREAM^{MD}

Les douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrent la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence. Elles sont légères et ne nécessitent aucune plomberie.

- Chariot industriel en polyéthylène sur roues
- Offre un moyen pratique pour transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination
- Peut être utilisé pour recueillir les liquides résiduaire des douches oculaires et douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système d'évacuation
- Capacité: 23,5 gallons
- Orifice de 3,94" de diamètre

No modèle. SE137
No fab 32-000511-0000
Prix/Chacun \$



Honeywell

STATION DE DOUCHE OCULAIRE PURE FLOW 1000^{MD} - CARTOUCHES DE LIQUIDE

- Taille: 1120 oz
- Poids: 70 lb
- Qté/pqt: 2

Honeywell



No modèle SD553
No fab 32-001050-0000-H5
Prix/Chacun \$

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE FENDALL PORTA STREAM^{MD} I

- Offre un rinçage pendant 6 minutes
- Facile à installer, aucune tuyauterie requise
- Support simple inclus
- Monobloc, sans pièce en mouvement
- Grand orifice facilitant le remplissage et nettoyage
- Instructions simples, très visibles inscrites sur l'appareil
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence de chasse de 15 minutes

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SA425	32-000100-0000	Fendall Porta Stream ^{MD} I, instructions trilingues	19	
SA408	32-000509-0000	Concentré Eyesaline ^{MD} , 70 oz (pour Porta Stream ^{MD} I)	5	
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta Stream ^{MD} I, II, III)	1	

SA425



DOUCHE OCULAIRE FENDALL FLASH FLOOD^{MD}

- Offre un rinçage pendant 3 minutes
- Cartouches scellées d'un gallon faciles à entreposer et à remplacer sans besoin de mixage ou de mesurage
- S'installe facilement sur une table ou un mur
- Instructions simples, très visibles inscrites sur l'appareil
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence de chasse de 15 minutes

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SA419	32-000400-0000	Douche oculaire Fendall Flash Flood ^{MD} (instructions en anglais)	14	
SAM657	32-000400-0022	Douche oculaire Fendall Flash Flood ^{MD} (instructions en français)	14	
SA403	32-000401-0000	Recharge Eyesaline ^{MD} , 1 gal (4/pqt) (instructions en anglais)	36	
SAM658	32-000401-0022	Recharge Eyesaline ^{MD} , 1 gal (4/pqt) (instructions en français)	36	
SA420	32-000402-0000	Support pour cartouches	3	

SA419

